

**DC.T 11T302, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	PR1725
Podajanje $f$	0,03 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Prevleka	prevlečeni
Toleranca	G
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min

Dodatna uporaba	P
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T302
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje