

**DC.T 11T304, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Zvrst	PR1725
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Toleranca	G

Radij rezila	0,4 mm
Dodatna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje