

**CCMT 060202 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 060202 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	WP
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm

Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Zvrst	CA025P
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje