

**CCMT 060204 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 060204 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WP
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Zvrst	CA025P
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202

Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje