


CC.T 09T304, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: GK

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 3 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	CA025P
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a _p	0,5 - 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Lomilec odrezkov	GK
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v _c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje