

**CC.T 060202, Zvrst: CA025P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P

Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje