

**CCMT 060202, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Zvrst	CA025P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje