

**CCMT 120404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 120404 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: GK

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 3 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min**Tehnični opis**

Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	GK
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404

Zvrst	CA025P
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje