

**DCMX 070204 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Razred artikla	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	WP
Zvrst	CA025P
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje