

**DC.T 11T302, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	CA025P
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	HQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje