

**VBMT 110308, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Razred artikla	25E

**Opis**

VBMT 110308 CA025P Zvrst: CA025P  
Lomilec odrezkov: HQ  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA025P
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110308
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje