

**VBMT 160408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160408 CA025P Zvrst: CA025P
Lomilec odrezkov: HQ
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Prevleka	prevlečeni

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje