

**DC.T 070204, Zvrst: PDL010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 PDL010 Zvrst: PDL010

Lomilec odrezkov: AP

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 400 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	AP
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Toleranca	G
Zvrst	PDL010
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT070204
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje