

**DC.T 11T302, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT11T302
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Toleranca	G
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	AP
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Zvrst	PDL010
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje