


**CNMG 120408, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 PDL010 Zvrst: PDL010
Lomilec odrezkov: AH
Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm

Glavna uporaba	N
Zvrst	PDL010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AH
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje