


**CNMG 120404, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 PDL010 Zvrst: PDL010
Lomilec odrezkov: AH
Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	PDL010
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	AH
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Preveleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje