

**DC.T 11T304, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT11T304
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	N
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Toleranca	G
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	AP

Rezalni material	HM
Zvrst	PDL010
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje