

Garant

GARANT Softcut® HSI, ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214857 125/12
GTIN	4045197553492
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Pri $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p\max}$ zmanjšajte na 6 mm.

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 8$ mm.

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezila D _c	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	10 mm
Število rezil Z	12
Serijska	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833