

**melabo****Brusni stroj z dvema brusnima ploščama 400 V, Tip: DSD200P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in ob uporabi jeklene ščetke tudi za odstranjevanje rje z jekla in kovin. Vgrajena LED-lučka optimalno osvetli delovno območje. Visokokakovostna pritrdilna prirobnica omogoča največjo gladkost teka in dolgo življenjsko dobo diskov.

- **Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.**
- **Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z visokim navorom in trifaznim motorjem je primeren za velike obremenitve.**
- **Priključek za odsesavanje na obeh straneh, primeren za skupne priključne tuljave.**
- **Velik nagibni naslon za orodje s praktičnim V-žlebom za ostrenje varilnih igel.**
- **Za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in odstranjevanje rje z jekla in kovin.**
- **Primeren za uporabo z okroglimi krtačami iz jeklene žice za odstranjevanje rje.**
- **Vgrajena LED-lučka za optimalno osvetlitev delovnega območja.**
- **Indukcijski motor z nizko stopnjo hrupa in vibracij, ki ne potrebuje vzdrževanja.**
- **Največja gladkost delovanja in dolga življenjska doba diskov zaradi visokokakovostnih pritrtilnih prirobnic.**
- **Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja.**

**Obseg dobave:**

Vključuje brusne plošče z običajnim korundom 36 P in 60 N, očala za zaščito pred iskrami, naležno površino za obdelovanec in notranji 6-kotnik.

**Napotek:**

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

## Tehnični opis

Poraba moči	750 W
Ø izvrtine brusne plošče H	32 mm
Masa	17,8 kg
Širina brusne plošče T	25 mm
Maksimalno število vrtljajev	2980 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	DSD 200 Plus
Ø brusne plošče D	200 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	1,8 m
Nazivna moč	400 V
Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama