

**metabo****Akumulatorska ročna krožna žaga z akumulatorjem LiHD, Tip: KS18LTX66****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Zmogljiva, lahka akumulatorska krožna žaga za vsestransko uporabo na gradbišču. Združljiva z vodili.

- **Vgrajena delovna luč LED za optimalno osvetlitev mesta rezanja.**
- **Aluminijasto osnovno ploščo je mogoče uporabljati neposredno na vodilih proizvajalcev Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih.**
- **Hitri in natančni prečni rezi s preprosto povezavo z vodilom za prečne reze Metabo KFS (dodatna oprema).**
- **Visokozmogljivi akumulatorji LiHD in brezkrtačni motor Metabo zagotavljajo največjo vlečno moč in dolgotrajno žaganje.**
- **Samodejni vklop/izklop priključenega sesalnika s funkcijo CordlessControl (na voljo kot dodatna oprema).**
- **Šobe za odvajanje žagovine je mogoče za vsak delovni položaj posebej obrniti in zakleniti.**
- **Nastavljiv položaj 0° za največjo natančnost rezanja.**
- **Dobro viden indikator reza za žaganje po označitvi.**
- **Robustno in vzdržljivo ohišje žage iz tlačno litega aluminija.**
- **Ročaj z nedersečo površino Softgrip za varno vodenje.**
- **Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vključuje 2 akumulatorja LiHD, hitri polnilnik, metaBOX, karbidni list za krožno žago (18 zob), vzporedni nastavek in notranji 6-kotnik.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	2
Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Oznaka proizvajalca	KS 18 LTX 66 BL
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Maksimalna globina reza 45°	43 mm
Maksimalno število vrtljajev	4800 min <sup>-1</sup>
Masa vključno z akumulatorjem	4,5 kg
Masa brez akumulatorja	3,5 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Metabox
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Ø lista za žago	165 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalna globina reza 90°	66 mm