

metabo**Akumulatorska krožna žaga za kovino brez akumulatorja, Tip: MKS18LTX58****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva akumulatorska ročna žaga za kovine z zbiralnikom za odrezke za hladno žaganje kovin. Združljiva z vodili.

- **Zavora za iztekanje za največjo varnost zaradi hitrega zaustavljanja žaginega lista (< 1 s).**
- **Hitro in natančno rezanje cevi, profilov, kanalov, kovinskih mrež in pločevine. Brez iskrenja in odrezkov.**
- **Z zbiralnikom odrezkov za čisto delovno okolje.**
- **Robustna žaga z zaščitnim pokrovom iz tlačno litega aluminija in osnovno ploščo iz nerjavečega jekla.**
- **Majhna teža in kompaktna, ergonomska oblika.**
- **Prikazovalno okence v zaščitnem pokrovu za natančno vodenje rezanja.**
- **Brezstopenjska nastavitve globine rezanja po mm in palčni lestvici.**
- **Udobna menjava žaginega lista zaradi blokade vretena.**
- **Natančni ravni rezi kovinskih mrež, jeklene in profilirane pločevine z vodilom (dodatna oprema).**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno s karbidnim listom krožne žage za kovino (40 zob), vzporednim nastavkom, notranjim 6-kotnikom in adapterjem za vodilno tirnico.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Oznaka proizvajalca	MKS 18 LTX 58
Masa vključno z akumulatorjem	3,7 kg
Maksimalna globina reza 90°	58 mm
Ø lista za žago	165 mm
Masa brez akumulatorja	2,8 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Žaga