

metabo**Kombinirani tračni brusni stroj 230 V, Tip: BS200P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in ob uporabi jeklene ščetke tudi za odstranjevanje rje z jekla in kovin. Vgrajena LED-lučka optimalno osvetli delovno območje. Visokokakovostna pritrtilna prirobnica omogoča največjo gladkost teka in dolgo življenjsko dobo diskov.

· Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.

Univerzalni kombinirani tračni brusilnik z brusilnim trakom in brusilnim kolutom je idealen za obdelavo lesa in kovin.

- **Velika tračna brusilna roka, brezstopenjsko nastavljiva za 90°, za dve običajni dolžini brusilnega traku.**
- **Nastavitev nagiba tračne brusilne roke brez orodja.**
- **Sesalni priključek na tračni brusilni roki, primeren za običajne priključne tulce.**
- **Primeren za uporabo z okroglimi krtačami iz jeklene žice za odstranjevanje rje.**
- **Vgrajena LED-lučka za optimalno osvetlitev delovnega območja.**
- **Prilagodljivo delo na veliki brusilni površini ali na krivini tračne brusilne roke.**
- **Sesalni priključek na tračni brusilni roki, primeren za običajne priključne tulce.**
- **Gumijasto pogonsko kolo v tračni brusilni roki z utori za hitro odvajanje toplote.**
- **Hitra menjava brusnega traku brez orodja po odprtju pokrova.**
- **Največja gladkost delovanja in dolga življenjska doba diskov zaradi visokokakovostnih pritrtilnih prirobnic.**

Obseg dobave:

Vključuje brusno ploščo z običajnim korundom 60 N, tkaninski pas K 60, očala za zaščito pred iskrami, naležno površino za obdelovanec in notranji 6-kotnik.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

Tehnični opis

Poraba moči	600 W
Masa	16,9 kg
Oznaka proizvajalca	BS 200 Plus
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	2980 min ⁻¹
Dolžina kabla	1,8 m
Dolžina brusnega traku	1000 mm
Dolžina brusnega traku	1020 mm
Širina brusnega traku	50 mm
Ø brusne plošče D	200 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	32 mm
Širina brusne plošče T	25 mm
Nazivna moč	230 V
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki