

**Magnet za dvigovanje bremen MaxX, Maks. nosilnost (plano): 600kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	382001 600
GTIN	2050002081901
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

Kompaktna in robustna izvedba z neodimovimi trajnimi magneti. Po principu „nevtralne krone“ ne prihaja do magnetnega stresanja in neželenih privlačnih sil do sosednjih bremen. Iz enojnega bloka izdelano osnovno telo brez zvarov zagotavlja konstantno zmogljivost. Zapora blokira ročico in preprečuje nenamerno sproščanje bremena. Certificirana pretržna sila.

Uporaba:

Hitro in enostavno premikanje in transportiranje ploščatega in okroglega materiala s trojno varnostjo.

Tehnični opis

Minimalna debelina stene okroglega materiala	15 mm
Mera E	88 mm
maksimalni \varnothing okroglega materiala	400 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	600 kg
Mera D	101 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2000 mm

Mera A	234 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	25 mm
Mera G	52 mm
Mera B	285 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	250 kg
Mera F	176 mm
Mera C	106 mm
Masa	18 kg
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen