



Kombinirano kladivo, Ø glave kladiva: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754890 32
GTIN	4016134010293
Razred artikla	73V

Opis

Izvedba:

Kombinirano **ključavničarsko in mehko kladivo**, stranice dodatno z brušenimi udarnimi površinami za dela v ozkih prostorih. Glava iz poboljšane jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona s trdoto Shore pribl. 68D, ki je odporen proti obrabi. Z nezlomljivim ročajem »Ultratec« iz steklenih vlaken.

Rezervni del:

Najlonski vložek št. 754895.

Tehnični opis

Material ročaja	Steklena vlakna
Celotna dolžina	320 mm
Serija	Ultratec DUO
Za material	Najlon, beli
Ø glave kladiva	32 mm
Dolžina glave z nastavki	108 mm
Velikost glave kladiva	31×31 mm
Masa	0,53 kg
brez odboja	ne
Vrsta izdelka	Kladivo

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 32 mm

754895 32