



## Kombinirano kladivo, Ø glave kladiva: 35mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754890 35
GTIN	4016134010309
Razred artikla	73V

### Opis

#### Izvedba:

Kombinirano **ključavničarsko in mehko kladivo**, stranice dodatno z brušenimi udarnimi površinami za dela v ozkih prostorih. Glava iz poboljšane jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona s trdoto Shore pribl. 68D, ki je odporen proti obrabi. Z nezlomljivim ročajem »Ultratec« iz steklenih vlaken.

#### Rezervni del:

Najlonski vložek št. 754895.

### Tehnični opis

Material ročaja	Steklena vlakna
Celotna dolžina	324 mm
Dolžina glave z nastavki	114 mm
Serija	Ultratec DUO
Velikost glave kladiva	34x34 mm
Masa	0,66 kg
Material ohišja	Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno
Za material	Najlon, beli, trdi (enostranski)
Ø glave kladiva	35 mm
brez odboja	ne

Vrsta izdelka

Kladivo

---

**Pribor**

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 35 mm

754895 35