



Kombinirano kladivo, Ø glave kladiva: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754890 40
GTIN	4016134010316
Razred artikla	73V

Opis

Izvedba:

Kombinirano **ključavničarsko in mehko kladivo**, stranice dodatno z brušenimi udarnimi površinami za dela v ozkih prostorih. Glava iz poboljšane jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona s trdoto Shore pribl. 68D, ki je odporen proti obrabi. Z nezlomljivim ročajem »Ultratec« iz steklenih vlaken.

Rezervni del:

Najlonski vložek št. 754895.

Tehnični opis

Velikost glave kladiva	38x38 mm
Material ročaja	Steklena vlakna
Dolžina glave z nastavki	124 mm
Serija	Ultratec DUO
Masa	1 kg
Za material	Najlon, beli, trdi (enostranski)
Material ohišja	Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno
Celotna dolžina	357 mm
Ø glave kladiva	40 mm
brez odboja	ne

Vrsta izdelka

Kladivo

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 40 mm

754895 40