

# AEG

## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: BS18SBL2-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

#### Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG

- Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.

Brezkrtačni motor **Subcompact** z vrtilnim momentom do 65 Nm. 24-stopenjska nastavitve vrtilnega momenta.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Robusten, priročen 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

#### Obseg dobave:

Vključno z 2 akumulatorjema 18 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.

Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1750 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	65 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Izvedba motorja	Motor Subcompact brez ščetk
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	1,3 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Oznaka proizvajalca	BS 18 SBL2
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip B 18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Tipična uporaba	Strong
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem