



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082000 3
GTIN	4250004100480
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.

- **5 ultrazvočnih načinov.**
- **Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.**
- **Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla**

Ta različica nima na zaporne pipe na zadnji strani naprave.

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro za vstavljanje najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 081204 (Elmasonic xtra TT) in št. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Select 30
Višina čistilne kadi	95 mm
Nazivna napetost	220 - 240 V
Dolžina košare	195 mm
Dolžina naprave	305 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina naprave	170 mm
Širina košare	105 mm
Zmogljivost segrevanja	200 W
Masa	3,6 kg
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	480 W
Prostornina	2,7 l
Priporočena količina dela	1,6 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

---

## Pribor

KošaraSelect 3

082101 3