



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082000 18
GTIN	4250004100558
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliči element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.

- **5 ultrazvočnih načinov.**
- **Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.**
- **Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro za vstavljanje najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 081204 (Elmasonic xtra TT) in št. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Select 180
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	800 W
Širina naprave	360 mm
Višina čistilne kadi	195 mm
Dolžina naprave	405 mm
Nazivna napetost	220 - 240 V
Širina košare	250 mm
Dolžina košare	280 mm
Masa	10,2 kg
Zmogljivost segrevanja	800 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Prostornina	17,8 l
Priporočena količina dela	14,2 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

KošaraSelect 18

082101 18