



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082000 12
GTIN	4250004100534
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.

- **5 ultrazvočnih načinov.**
- **Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.**
- **Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla**

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro za vstavljanje najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 081204 (Elmasonic xtra TT) in št. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

### Tehnični opis

Masa	7,7 kg
------	--------

Nazivna napetost	220 - 240 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina naprave	300 mm
Dolžina košare	250 mm
Oznaka proizvajalca	Select 120
Višina čistilne kadi	195 mm
Zmogljivost segrevanja	800 W
Širina košare	190 mm
Dolžina naprave	380 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	800 W
Prostornina	12,9 l
Priporočena količina dela	10 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave