



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 30



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082000 30
GTIN	4250004100565
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.

- **5 ultrazvočnih načinov.**
- **Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.**
- **Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla**

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro za vstavljanje najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 081204 (Elmasonic xtra TT) in št. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

### Tehnični opis

Zmogljivost segrevanja	1200 W
------------------------	--------

Oznaka proizvajalca	Select 300
Širina naprave	360 mm
Dolžina naprave	575 mm
Višina čistilne kadi	195 mm
Nazivna napetost	220 - 240 V
Dolžina košare	455 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	1200 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	12,2 kg
Širina košare	250 mm
Prostornina	27,5 l
Priporočena količina dela	22 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

---

## Pribor

KošaraSelect 30

082101 30