



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 90



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082000 90
GTIN	4250004100589
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.

- **5 ultrazvočnih načinov.**
- **Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.**
- **Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla**

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro za vstavljanje najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 081204 (Elmasonic xtra TT) in št. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

### Tehnični opis

Širina košare	460 mm
---------------	--------

Dolžina naprave	875 mm
Širina naprave	595 mm
Masa	43,4 kg
Zmogljivost segrevanja	2000 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	3840 W
Nazivna napetost	220 - 240 V
Dolžina košare	545 mm
Višina čistilne kadi	285 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	Select 900
Prostornina	89 l
Priporočena količina dela	63,7 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

---

## Pribor

KošaraSelect 90	082101 90
-----------------	-----------