



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082000 50
GTIN	4250004100572
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.

- **5 ultrazvočnih načinov.**
- **Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.**
- **Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082101. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.

Tehnični opis

Podatkovni list

Širina naprave	425 mm
Višina čistilne kadi	290 mm
Masa	30,4 kg
Nazivna napetost	220 - 240 V
Zmogljivost segrevanja	1600 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina košare	300 mm
Oznaka proizvajalca	Select 500
Dolžina naprave	775 mm
Dolžina košare	460 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	2160 W
Prostornina	49,7 l
Priporočena količina dela	40,3 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave