



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra TT, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082001 6
GTIN	4250004100299
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škake na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra TT za zahtevno uporabo.

- **Večji ultrazvočni učinek po zaslugi možnosti vklopa dinamične funkcije.**
- **Vgrajena funkcija Sweep za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kopeli.**
- **Vizualno opozorilo za mejno temperaturo zaradi zaščite občutljivih delov.**
- **Individualno uravnavanje časa in temperature.**
- **Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

Tehnični opis

Nazivna napetost	220 - 240 V
------------------	-------------

Širina košare	132 mm
Dolžina naprave	420 mm
Oznaka proizvajalca	xtra TT 60H
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina naprave	250 mm
Dolžina košare	257 mm
Masa	10 kg
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	400 W
Zmogljivost segrevanja	150 W
Višina čistilne kadi	150 mm
Prostornina	6,5 l
Priporočena količina dela	5 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Košaraxtra TT 6	082104 6
-----------------	----------