



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra TT, Tip: 20



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 082001 20 |
| GTIN | 4250004100312 |
| Razred artikla | 04S |

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra TT za zahtevno uporabo.

- **Večji ultrazvočni učinek po zaslugi možnosti vklopa dinamične funkcije.**
- **Vgrajena funkcija Sweep za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kopeli.**
- **Vizualno opozorilo za mejno temperaturo zaradi zaščite občutljivih delov.**
- **Individualno uravnavanje časa in temperature.**
- **Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------------|
| Oznaka proizvajalca | xtra TT 200H |
|---------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Zmogljivost segrevanja | 300 W |
| Nazivna napetost | 220 - 240 V |
| Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 1200 W |
| Dolžina naprave | 420 mm |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Širina naprave | 390 mm |
| Višina čistilne kadi | 200 mm |
| Masa | 13 kg |
| Dolžina košare | 280 mm |
| Širina košare | 250 mm |
| Prostornina | 18 l |
| Priporočena količina dela | 13 l |
| Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |

Pribor

Košaraxtra TT 20

082104 20