



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra TT, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082001 3
GTIN	4250004100282
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škake na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra TT za zahtevno uporabo.

- **Večji ultrazvočni učinek po zaslugi možnosti vklopa dinamične funkcije.**
- **Vgrajena funkcija Sweep za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kopeli.**
- **Vizualno opozorilo za mejno temperaturo zaradi zaščite občutljivih delov.**
- **Individualno uravnavanje časa in temperature.**
- **Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
-----------	-------------------

Zmogljivost segrevanja	140 W
Širina košare	112 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	400 W
Dolžina naprave	360 mm
Oznaka proizvajalca	xtra TT 30H
Nazivna napetost	220 - 240 V
Višina čistilne kadi	100 mm
Širina naprave	230 mm
Dolžina košare	196 mm
Masa	6 kg
Prostornina	3 l
Priporočena količina dela	2 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Košaraxtra TT 3	082104 3
-----------------	----------