



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra TT, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082001 12
GTIN	4250004100305
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra TT za zahtevno uporabo.

- **Večji ultrazvočni učinek po zaslugi možnosti vklopa dinamične funkcije.**
- **Vgrajena funkcija Sweep za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kopeli.**
- **Vizualno opozorilo za mejno temperaturo zaradi zaščite občutljivih delov.**
- **Individualno uravnavanje časa in temperature.**
- **Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.**

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	xtra TT 120H
---------------------	--------------

Masa	11 kg
Dolžina košare	262 mm
Dolžina naprave	440 mm
Širina naprave	340 mm
Zmogljivost segrevanja	200 W
Nazivna napetost	220 - 240 V
Višina čistilne kadi	200 mm
Širina košare	222 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	800 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Prostornina	14 l
Priporočena količina dela	10 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

---

## Pribor

Košaraxtra TT 12	082104 12
------------------	-----------