



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra ST, Tip: 160



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082002 160
GTIN	4250004100350
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenja.

- **2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).**
- **Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.**
- **Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.**
- **Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).**
- **Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.**

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019. Primerne protihrupne pokrove najdete pod 082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.

## Tehnični opis

Dolžina košare	480 mm
Širina košare	525 mm
Nazivna napetost	400 V
Zmogljivost segrevanja	7500 W
Dolžina naprave	935 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	xtra ST 1600H
Masa	93 kg
Višina čistilne kadi	415 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	7200 W
Širina naprave	865 mm
Prostornina	156,3 l
Priporočena količina dela	133 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

## Pribor

Košaraxtra ST 160	082103 160
Zvočno izoliran pokrovxtra ST 160	082105 160