



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra ST, Tip: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082002 250
GTIN	4250004100367
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenja.

- **2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).**
- **Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.**
- **Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.**
- **Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).**
- **Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019. Primerne protihrupne pokrove najdete pod 082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.

Tehnični opis

Višina čistilne kadi	485 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina košare	630 mm
Dolžina naprave	1080 mm
Zmogljivost segrevanja	7500 W
Oznaka proizvajalca	xtra ST 2500H
Masa	107 kg
Širina naprave	915 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	8000 W
Dolžina košare	575 mm
Nazivna napetost	400 V
Prostornina	245,1 l
Priporočena količina dela	215 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Košaraxtra ST 250	082103 250
Zvočno izoliran pokrovxtra ST 250	082105 250