



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra ST, Tip: 50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082002 50
GTIN	4250004100336
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenja.

- **2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).**
- **Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.**
- **Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.**
- **Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).**
- **Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.**

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019. Primerne protihrupne pokrove najdete pod 082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.

## Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	2400 W
Dolžina naprave	655 mm
Nazivna napetost	220 - 240 V
Zmogljivost segrevanja	1400 W
Širina naprave	555 mm
Oznaka proizvajalca	xtra ST 500H
Dolžina košare	255 mm
Masa	45 kg
Višina čistilne kadi	480 mm
Širina košare	230 mm
Prostornina	48,7 l
Priporočena količina dela	42 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

## Pribor

Košaraxtra ST 50	082103 50
Zvočno izoliran pokrovxtra ST 50	082105 50