



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra ST, Tip: 60



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082002 60
GTIN	4250004100343
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenja.

- **2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).**
- **Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.**
- **Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.**
- **Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).**
- **Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.**

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art. 082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019. Primerne protihrupne pokrove najdete pod 082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.

Tehnični opis

Višina čistilne kadi	330 mm
Dolžina naprave	825 mm
Nazivna napetost	400 V
Širina naprave	595 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina košare	415 mm
Širina košare	255 mm
Oznaka proizvajalca	xtra ST 600H
Zmogljivost segrevanja	1400 W
Masa	55 kg
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	3600 W
Prostornina	56,3 l
Priporočena količina dela	45 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Zvočno izoliran pokrovxtra ST 60	082105 60
Košaraxtra ST 60	082103 60