



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Easy 1, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082003 1
GTIN	4250004100626
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in za začetnike – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Easy.

- **2 ultrazvočnih načinov.**
- **Temperaturo je mogoče nastaviti v korakih po 5 °C.**
- **Elektronsko izbirno stikalo in LED-prikaz vseh stanj delovanja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro najdete pod št. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015–088019.

Tehnični opis

Dolžina naprave	235 mm
Višina naprave	200 mm
Višina čistilne kadi	55 mm
Prostornina	0,9 l
Masa	2 kg
Priporočena količina dela	0,7 l
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina košare	70 mm
Zmogljivost segrevanja	60 W
Oznaka proizvajalca	Elmasonic Easy 1L
Prostornina čistilne kadi	1 l
Dolžina košare	155 mm
Dolžina čistilne kadi	185 mm
Širina naprave	135 mm
Širina čistilne kadi	80 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Nazivna napetost	220 - 240 V
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

KošaraEasy 1	082102 1
--------------	----------