

**Mitutoyo****Digitalni 2D-višinski merilnik Linear Height, Tip: 600F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445395 600F
GTIN	4550501366366
Razred artikla	44B

**Opis****Izvedba:**

- Popolna kombinacija večfunkcionalnosti in najvišje natančnosti v tem razredu naprav.
- Intuitivno upravljanje zaradi intuitivnega upravljanja menija, vključno z 21 jeziki.
- 8,4-colski zaslon na dotik z barvnim prikazom in osvetlitvijo ozadja.
- Pnevmatiski pogonski mehanizem.
- Samodejno izvajanje programov za dele v priučenem zaporedju.
- Odlična vizualizacija tolerančnih primerjav GO/±NG.
- Samostojno delovanje z akumulatorjem. Čas delovanja pribl. 4 ure. Možnost naknadne vgradnje drugega akumulatorja.
- Vhod DIGIMATIC za digitalne merilne ure.
- Izhod DIGIMATIC za U-Wave ali tiskalnik.
- Rezultate meritev lahko natisnete s tiskalnikom potrdil/tiskalnikom Digimatic art. 498701 ali jih prek brezžične komunikacije (kabel USB/USB-ključ) prenesete v računalnik.

**Obseg dobave:**

Vključno s tipalom s kroglico  $\varnothing$  5 mm, z vpenjalom, blokom za kalibriranje (tudi za konična tipala), omrežnim napajalnikom, 1× akumulatorjem NiMH in pokrovom.

**Tehnični opis**

Celotna višina	996 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	5 µm
Merilna sila	1 N
Metoda pomikanja merilnih sani	pnevmatska
Izvedba	brez držala
Ravnost	4 µm
Preklop koraka številok	0,1/0,01/0,001/0,0001 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Merilno območje	0 - 600 mm
Serija	LH-600
Vrsta akumulatorja	Nikelj-kovinski hidrid
Masa	26,1 kg
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
maksimalno območje uporabe	0 - 972 mm
Raven natančnosti ponovitve	0,4 µm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Diagonala prikazovalnika	21,3 cm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

## Storitve

Kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 1000 mm

024000 1000

024010 1000

DAkS-kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika  
maksimalno merilno območje 1000 mm

---

**Pribor**

Miniprocessor/tiskalnik DP-1 VA Tip DP1VA

498701 DP1VA