

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120508 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		