

**T-ročaj, 1/4-colski z vgrajeno ragljo, Tip: 1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Razred artikla	63F

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo. Za vrtenje v levo in desno (s preklopno ročico). Vgrajena raglja s finim ozobjem (80 zob/povratni kot 4,5°) poenostavi in pospeši vijachenje, tudi zahvaljujoč hitro vrtljivemu tulcu, brez zahtevnega ponovnega nastavljanja.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	411 A RA
Material ročaja	2-komponentni
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	110 mm
Število zob	80

Raglja, dvosmerna	da
z izmetačem	da
s QuickRelease	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem