

Garnitura udarnih izvijačev KK900, Število delov: 19



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 673010 19 |
| GTIN | 4013288222176 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

Za odvijanje trdovratnih vijlačnih spojev. Impulz udarca kladiva se pretvori v rotacijsko gibanje z vrtilnim momentom približno 25 Nm. Neprekinjeno rezilo zagotavlja prenos moči brez izgub. Za uporabo s posebej utrjenimi in izjemno trdimi nastavki z 1/4-colskim zunanjim šesterokotnikom.

Prednosti:

Funkcijo udarnega vijčnika in izvijača je mogoče po potrebi preklopiti.

Obseg dobave:

Nastavek za udarni izvijač za profil Phillips, 70 mm: Po 1 kosa PH1; PH2; PH3

Nastavek za udarni izvijač za profil Pozidriv, 70 mm: Po 1 kosa PZ1; PZ2; PZ3

Nastavek za udarni izvijač za šestkotnik, 70 mm: Po 1 kos 3; 4; 5; 6 mm

Nastavek za udarni izvijač za Torx, 70 mm: Po 1 kos TX15; TX20; TX25; TX30, TX40

Nastavek za udarni izvijač za zarezo, 70 mm: Po 1 kos 4; 5,5; 6,5 mm

Ročaj udarnega izvijača: 1 St.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------------------|
| Oznaka proizvajalca | KK 900 garnitura 1 |
| Število izvijačev | 18 |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv |
| Pogonski profil | 6-kotni izvijač |
| Pogonski profil | Izvijač Torx® |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač |
| Število delov | 19 |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |