



Nosilec izvijača in dvosmerna raglja s finim ozobjem »Zyklop Pocket« z 1/4-colnimi nastavki z ragljo in magnetom, Število delov: 13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676635 13
GTIN	4013288221834
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Kompaktna raglja Zyklop z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke. Magnetni neposredni nastavek spremeni 3/8-colsko ragljo v izvijač z ragljo za vijačne nastavke z 1/4 cole. Prosto vrtljivo glavo za ragljo je mogoče pritrčiti v 5 določenih položajih. Dvosmerna raglja s finim ozobjem ima 72 zob in povratni kot 5°.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za Phillips: Po 1 kos art. 675520, vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za Pozidriv: Po 1 kos art. 675540, vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za notranji Torx®: Po 1 kot vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač

Oznaka proizvajalca	8009 Zyklus Pocket garnitura 1
celotna dolžina	133 mm
Vpenjalo za vijakne nastavke	D 6,3
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675520 1/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675520 2/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675540 1/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675540 2/25