



Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivo, VDE izolirano, Tip: XS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813750 XS
GTIN	4013288221797
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

- **Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.**
- **Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in matice.**
- **Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.**
- **Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.**
- **Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.**

Individualno testirano orodje v skladu z **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Varnost poveča protizdrsna zaščita na sprednjem koncu ročaja. Dodatna zaščita z drsno funkcijo za brezkontaktno in varno odpiranje neizoliranih čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

celotna dolžina	119 mm
Območje vpenjanja	7 - 10 mm
Vpenjalne letve	1/4-3/8 col
Oznaka proizvajalca	6004 Joker XS
Material	krommolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani

Vrsta izdelka

Klešče ključ