



Garnitura cevnih klešč Joker 6004, samonastavljivo, VDE izolirano, Število delov: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813755 4
GTIN	4013288221803
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

- **Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.**
- **Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in matice.**
- **Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.**
- **Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.**
- **Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.**

Individualno testirano orodje v skladu z **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Varnost poveča protizdrsna zaščita na sprednjem koncu ročaja. Dodatna zaščita z drsno funkcijo za brezkontaktno in varno odpiranje neizoliranih čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Shranjevanje v: Tekstilna zložljiva torbica

Po 1 cevne klešče art. 813750: Vel. XS; S; M; L

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	6004 Joker 4, garnitura 1
Material	kromolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Klešče ključ

Pribor

Cevne klešče Joker 6004,samonastavljivi Tip S	813740 S
Cevne klešče Joker 6004,samonastavljivi Tip XS	813740 XS
Cevne klešče Joker 6004,samonastavljivi Tip M	813740 M
Cevne klešče Joker 6004,samonastavljivi Tip L	813740 L