



## Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivo, VDE izolirano, Tip: S



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813750 S
GTIN	4013288221766
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

- **Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.**
- **Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in matice.**
- **Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.**
- **Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.**
- **Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.**

Individualno testirano orodje v skladu z **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Varnost poveča protizdrsna zaščita na sprednjem koncu ročaja. Dodatna zaščita z drsno funkcijo za brezkontaktno in varno odpiranje neizoliranih čeljusti.

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

### Tehnični opis

Območje vpenjanja	10 - 13 mm
Vpenjalne letve	7/16–1/2 col
Oznaka proizvajalca	6004 Joker S
celotna dolžina	155 mm
Material	krommolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Klešče ključ

